

## Wandsteckdose

Bestellnr. 7134




- Schraubkontakt
- abgesichert mit Sicherungssockel D 01 bzw. D 02

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	1279 g
Prüfzeichen	CN,CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32	
		3	4	5	4	5
<b>1 MB 378</b>	<b>Pole</b>					
<b>Maße in mm</b>	<b>a</b>	225	225	225	225	225
	<b>b</b>	118	118	118	118	118
	<b>c</b>	144	146	147	152	153
	<b>d</b>	208	208	208	208	208
	<b>e</b>	101	101	101	101	101
	<b>f</b>	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	<b>g</b>	8	8	8	8	8
	<b>h</b>	252	255	259	268	274
	<b>M</b>	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32	
	<b>M*</b>	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Leitung bis mm Ø	25	25	25	25	25
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10