

Wandsteckdose

Bestellnr. 7147




- Schraubkontakt
- abgesichert mit Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	1542 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32	
		Pole			4	5
1 MB 378		3	4	5	4	5
Maße in mm						
a		225	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118
c		144	146	147	152	153
d		208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101
f		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
g		8	8	8	8	8
h		252	255	259	268	274
M		1x25 und 1x32			1x25 und 1x32	
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10