

Schutzkontakt-Wandsteckdose

Bestellnr. 10092



- französisch/belgische Norm
- mit Klappdeckel
- 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
- Einführung M 20 x 1,5 oben mit Verschraubung und M 20 x 1,5 blind (zum Ausschneiden) unten
- mittels Nut und Schieber aneinanderreihbar

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Steckklemmen
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Shutter	false
Flansch	50x50 mm
Bohrloch	38x38 mm
Gewicht	85 g

Abmessungen

