

## Stecker SCHUKO® TM

Bestellnr. 10829




- Schraubkontakt
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- mit Bajonettring
- mit Schutzhaube am Band
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, bis H07RN-F (Form CP)
- nach Verteidigungsgerätenorm

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Shutter	false
Gewicht	140 g
Prüfzeichen	DE, VDE

## Abmessungen



Zeichnung  
2 MB 163

Maße in mm