

## RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1133




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- für Wanddurchbruch 70 mm Ø
- Zentralbefestigung

### Technische Daten

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ampere            | 16 A                       |
| Pole              | 4 p                        |
| Volt              | 230 V                      |
| Uhrzeitstellung   | 9 h                        |
| Hertz             | 50-60 Hz                   |
| Anschlussstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt           | standard                   |
| Schutzart         | IP 44                      |
| Gewicht           | 182 g                      |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>1 MB 468                          | Amp.<br>Pole | 16              |       | 32                      |       |       |
|--|--------------|-----------------|-------|-------------------------|-------|-------|
|  |              | 4               | 5     | 3                       | 4     | 5     |
| Maße in mm                                     | a            | 81              | 81    | 81                      | 81    | 81    |
|  | b            | 66              | 69    | 71                      | 71    | 80    |
|  | c            | 58              | 55    | 66                      | 66    | 64    |
|  | k            | max. 33 max. 33 |       | max. 33 max. 33 max. 33 |       |       |
|  | h            | 100             | 102   | 101                     | 101   | 108   |
|  | l            | 70              | 70    | 70                      | 70    | 70    |
|  | lt           | 37,75           | 37,75 | 37,75                   | 37,75 | 37,75 |
|  | t            | 2-9             | 2-9   | 2-9                     | 2-9   | 2-9   |
| Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² |              | 1,5             | 1,5   | 2,5                     | 2,5   | 2,5   |
|  |              | -4              | -4    | -6                      | -6    | -6    |