

## Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11681




- französisch/belgische Norm
- ohne Klappdeckel
- 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Andere Farben auf Anfrage

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 20
Shutter	true
Flansch	50x50 mm
Bohrloch	38x38 mm
Gewicht	34 g

## Abmessungen



Zeichnung 1 MB 450 Maße in mm	Maße A
SCHUKO	18,3
Franz./belgische Norm	15,8
Dänische Norm	15,8