

## Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14128



- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- X-CONTACT®
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung

### Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ampere            | 63 A  |
| Pole              | 3 p   |
| Volt              | 230 V   |
| Uhrzeitstellung   | 6 h   |
| Hertz             | 50-60 Hz  |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt  |
| Kontakt           | hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT® |
| Schutzart         | IP 44   |
| Gewicht           | 766 g   |
| Prüfzeichen       | DE, VDE   |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>3 MB 69    | Amp.<br>Pole | 63  |     |     |
|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
|                         |              | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm              | a            | 268 | 268 | 268 |
|                         | b            | 95  | 95  | 95  |
|                         | h            | 109 | 109 | 109 |
|                         | y            | 36  | 36  | 36  |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 6   | 6   | 6   |
| schnitt von bis mm?     |              | -16 | -16 | -16 |