

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 461



- Schraubkontakt
- mit Klappdeckel

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 320 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 | | | | 32 | | 63 | |
|-------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |
| 2 MB 40 | Pole | | | | | | | | |
| Maße in mm | a | 85 | 85 | 85 | 85 | 114 | 114 | | |
| | b | 85 | 85 | 85 | 85 | 114 | 114 | | |
| | c | 141 | 141 | 141 | 144 | 180 | 180 | | |
| | d | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | | |
| | e | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | | |
| | f | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | | |
| | g | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | h | 181 | 181 | 181 | 188 | 242 | 242 | | |
| | s | 86 | 93 | 93 | 100 | 113 | 113 | | |
| | l | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | |
| | Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | | |
| | | -2,5 | -6 | -6 | -6 | -16 | -16 | | |