

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 464



- Schraubkontakt
- mit Klappdeckel

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	331 g
Prüfzeichen	DE,VDE

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16				32		63	
		Pole		3	4	5	4	5	
Maße in mm									
a	85	85	85	85	114	114	114	114	
b	85	85	85	85	114	114	114	114	
c	141	141	141	144	180	180	180	180	
d	70	70	70	70	90	90	90	90	
e	70	70	70	70	90	90	90	90	
f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	
g	6	6	6	6	6	6	6	6	
g.1	2	2	2	2	2	2	2	2	
h	181	181	181	188	242	242	242	242	
s	86	93	93	100	113	113	113	113	
l	30	30	30	30	40	40	40	40	
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²									
1	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	
	-2,5	-6	-6	-6	-16	-16	-16	-16	