

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 476



- Schraubkontakt mit Klappdeckel

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	4 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	748 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16				32		63	
		Pole		3	4	5	4	5	
2 MB 40									
Maße in mm		a	85	85	85	85	114	114	
		b	85	85	85	85	114	114	
		c	141	141	141	144	180	180	
		d	70	70	70	70	90	90	
		e	70	70	70	70	90	90	
		f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	
		g	6	6	6	6	6	6	
		g-1	2	2	2	2	2	2	
		h	181	181	181	188	242	242	
		s	86	93	93	100	113	113	
		l	30	30	30	30	40	40	
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²		1	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	
			-2,5	-6	-6	-6	-16	-16	