

## EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70426



- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2  |
| SCHUKO®              | 3  |
| Absicherung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul> |
| Vorsicherung max.    | 40 A   |
| InA                  | 37 A   |
| RDF                  | 0.65   |
| Anschluss/Zuleitung  | • für 1 Leitung bis 5 x 16 mm <sup>2</sup>   |
| Schutzart            | IP 44  |
| Shutter              | false  |
| Gehäusematerial      | Vollgummi  |
| Gewicht              | 8454 g   |
| Höhe                 | 380 mm   |
| Breite               | 230 mm   |

### Abmessungen

