

Aufbaugerätestecker

Bestellnr. 752




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	7 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	282 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp. Pole	16		32	
		7		7	
2 MB 71					
Maße in mm					
a		85		75	
b		85		90	
c		79		90	
d		64		45	
d1		10		13	
e		64		78	
f		5,5		5,5	
g		6		6	
g.1		2		2	
h		129		138	
Klemmen für Leiterquer-					
schnitt von bis mm ²		1		2,5	
		-2,5		-6	