

Wandsteckdose

Bestellnr. 7623




- Schraubkontakt
- Horizontalbauweise
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 1316 g |

Abmessungen



| Zeichnung 1 MB 551 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | b | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | b1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | c | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | c1 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| | c2 | 182 | 185 | 186 | 197 | 197 | 198 |
| | d | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| | d1 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| | e | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | f | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | f1 | Ø7 | Ø7 | Ø7 | Ø7 | Ø7 | Ø7 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |