

Wandsteckdose

Bestellnr. 767




- Schraubkontakt
- Befestigung von innen
- Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
- Gehäuseunterteil bei 4-polig um 180° drehbar

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung	12 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	180 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			
		3	4	5	
1 ME 209	Pole				
Maße in mm	a	87	100	100	
	b	64	75	75	
	c	99	110	113	
	d	40	-	-	
	d1	-	11	11	
	e	50	59	59	
	f	4,5	5	5	
	g	4	4	4	
	h	115	125	128	
	M	20	20	20	
	M*	20 (blind) zum Ausschneiden			
	Leitung bis mm Ø		15	15	15
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5
		-4	-4	-4	