

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960051




- anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- mit Schwenkrahmen, nach rechts und links um 90° schwenkbar

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Absicherung | <ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 LS 16 A, 3 p, C • 1 LS 16 A, 1 p, C |
| Vorsicherung max. | 63 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss/Zuleitung | • für 1 flexible Leitung bis 5 x 10 mm ² |
| Schutzart | IP 44 |
| Shutter | false |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 4650 g |
| Höhe | 650 mm |
| Breite | 112.5 mm |

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 541

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen | Schutzart | Tiefe |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 140 mm |
| | IP 67 | 157 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 170 mm |
| | IP 67 | 169 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 172 mm |
| | IP 67 | 174 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 182 mm |
| | IP 67 | 188 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. 1 x M 25 oben und 1 x M 25 unten oder 1 x M 32 oben und 1 x M 32 unten, dazu 1 x M 20 oben/unten zum Ausschneiden.