

## Anbausteckdose

Bestellnr. 1388




- Schraubkontakt
- gerade Steckrichtung

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 4 p            |
| Volt              | 110 V          |
| Uhrzeitstellung   | 4 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Flansch           | 75x75 mm       |
| Bohrloch          | 60x60 mm       |
| Gewicht           | 161 g          |
| Prüfzeichen       | CN,CQC         |

## Abmessungen



| Zeichnung                       | Amp. | 16  |     |     | 32  |     |     |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                 |      | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 1 MB 247                        | Pole |     |     |     |     |     |     |
| Maße in mm                      | a    | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                                 | b    | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                                 | c    | 53  | 53  | 55  | 64  | 64  | 65  |
|                                 | d    | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                                 | e    | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                                 | f    | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                                 | g    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                                 | g-1  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                 | h    | 75  | 80  | 83  | 89  | 89  | 100 |
|                                 | h1   |     | 6   | 8   | 11  | 11  | 12  |
|                                 | k    | 31  | 32  | 32  | 39  | 39  | 39  |
|                                 | l    | 43  | 52  | 54  | 58  | 58  | 62  |
| Klemmen für Leiterquer-         |      | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | -4  | -4  | -4  | -10 | -10 | -10 |