

Kupplung SCHUKO®

Bestellnr. 10751




- Schraubkontakt
- mit Kabelknickschutz und Deckel
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 82 g |
| Prüfzeichen | DE, VDE, AT, ÖVE |

Abmessungen



Zeichnung
3 MB 39

Maße in mm