

Kupplung SCHUKO® TM

Bestellnr. 10834




- Schraubkontakt
- Bajonettdeckel am Band
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
- (Form DS)
- nach Verteidigungsgerätenorm

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Gewicht	132 g
Prüfzeichen	DE, VDE

Abmessungen



Zeichnung
3 MB 41
Maße in mm