

Raststeckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11515K





- ohne Klappdeckel
- 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
- zur einfachen Montage in Kabelkanal oder Gehäuse
- auf Tragschiene montierbar mittels Montagebock 11254

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Steckklemmen
Kontakt	standard
Schutzart	IP 20
Flansch	45x45 mm
Gewicht	32 g

Abmessungen

Zeichnung 1 MB 457 Maße in mm		Maße A
		
SCHUKO		11,0
Franz./belgische Norm		8,5
Dänische Norm		8,5