

Wandsteckdose

Bestellnr. 128A



- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- Befestigung von innen
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|-------------------|--|
| Ampere | 63 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 909 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE, RU,EAC (Zwangszulassung), CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 63 | | |
|------------|---|-------------------------------|-------|-------|
| | | Pole | | |
| 1 MB 112 | | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 170 | 170 | 170 |
| | b | 118 | 118 | 118 |
| | c | 175 | 175 | 175 |
| | d | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| | e | 103 | 103 | 103 |
| | f | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| | g | 6 | 6 | 6 |
| | h | 219 | 219 | 219 |
| | M | 40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x40 (blind) zum Ausschneiden | | |
| | Leitung bis mm Ø | 27 | 27 | 27 |
| | Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | 6 | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 | -25 |