

## Wandsteckdose

Bestellnr. 129A



- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- Befestigung von innen
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

## Technische Daten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ampere            | 63 A                                     |
| Pole              | 3 p                                      |
| Volt              | 400 V                                    |
| Uhrzeitstellung   | 9 h                                      |
| Hertz             | 50-60 Hz                                 |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt                           |
| Kontakt           | X-CONTACT®                               |
| Schutzart         | IP 67                                    |
| Gewicht           | 909 g                                    |
| Prüfzeichen       | DE,VDE, RU,EAC (Zwangszulassung), CN,CQC |

## Abmessungen



| Zeichnung  | Amp.                                      | 63                            |       |       |
|------------|---|-------------------------------|-------|-------|
|            |   | Pole                          |       |       |
| 1 MB 112   |   | 3                             | 4     | 5     |
| Maße in mm | a   | 170                           | 170   | 170   |
|            | b   | 118                           | 118   | 118   |
|            | c   | 175                           | 175   | 175   |
|            | d   | 134,5                         | 134,5 | 134,5 |
|            | e   | 103                           | 103   | 103   |
|            | f   | 6,1                           | 6,1   | 6,1   |
|            | g   | 6                             | 6     | 6     |
|            | h   | 219                           | 219   | 219   |
|            | M   | 40                            | 40    | 40    |
|            | M*  | 2x40 (blind) zum Ausschneiden |       |       |
|            | Leitung bis mm Ø                          | 27                            | 27    | 27    |
|            | Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | 6                             | 6     | 6     |
|            |   | -25                           | -25   | -25   |