

## Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13509




- Schraubanschlusstechnik **ErgoCONTACT®**
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

### Technische Daten

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Ampere           | 16 A                                 |
| Pole             | 5 p                                  |
| Volt             | 230 V                                |
| Uhrzeitstellung  | 9 h                                  |
| Hertz            | 50-60 Hz                             |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt          | standard                             |
| Schutzart        | IP 54                                |
| Gewicht          | 193 g                                |
| Prüfzeichen      | DE,VDE                               |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>Z MB 253                          | Amp.<br>Pole | 16   |      | 32   |
|--|--------------|------|------|------|
|  |              | 3    | 5    | 5    |
| Maße in mm                                     | a            | 154  | 163  | 196  |
|  | b            | 55   | 68   | 78   |
|  | h            | 58   | 74   | 86   |
|  | n            | 118  | 122  | 151  |
|  | y            | 15   | 17,2 | 24,7 |
| Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² |              | 1    | 1    | 2,5  |
|  |              | -2,5 | -2,5 | -6   |