

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13564




- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

| | |
|------------------|---|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 500 V |
| Uhrzeitstellung | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt | vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart | IP 54 |
| Gewicht | 195 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE |

Abmessungen



| Zeichnung Z MB 253 | Amp. Pole | 16 | | 32 |
|-------------------------|--------------|------|------|------|
| | | 3 | 5 | 5 |
| Maße in mm | a | 154 | 163 | 196 |
| | b | 55 | 68 | 78 |
| | h | 58 | 74 | 86 |
| | n | 118 | 122 | 151 |
| | y | 15 | 17,2 | 24,7 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 1 | 2,5 |
| schnitt von bis mm² | | -2,5 | -2,5 | -6 |