

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14105



- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- X-CONTACT®
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Ampere | 63 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | hochwärmebeständige Kontaktträger, X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 800 g |
| Prüfzeichen | DE, VDE, CN, CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. Pole | 63 | | |
|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 3 MB 69 | | | | |
| Maße in mm | a | 268 | 268 | 268 |
| | b | 95 | 95 | 95 |
| | h | 109 | 109 | 109 |
| | y | 36 | 36 | 36 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 6 | 6 | 6 |
| schnitt von bis mm? | | -16 | -16 | -16 |