

## Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14510




- Schraubanschlusstechnik [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

## Technische Daten

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Ampere           | 16 A                                 |
| Pole             | 5 p                                  |
| Volt             | 400 V                                |
| Uhrzeitstellung  | 6 h                                  |
| Hertz            | 50-60 Hz                             |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt          | X-CONTACT®                           |
| Schutzart        | IP 54                                |
| Gewicht          | 274 g                                |
| Prüfzeichen      | DE,VDE                               |

## Abmessungen



| Zeichnung               | Amp.<br>Pole | 16   |      | 32   |
|-------------------------|--------------|------|------|------|
|                         |              | 3    | 5    | 5    |
| Maße in mm              | a            | 166  | 174  | 209  |
|                         | b            | 57   | 69   | 80   |
|                         | h            | 83   | 98   | 108  |
|                         | y            | 15   | 17,2 | 24,7 |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 1    | 1    | 2,5  |
| schnitt von bis mm²     |              | -2,5 | -2,5 | -6   |