


Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2324




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 7 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 349 g |
| Prüfzeichen | CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 | 32 |
|---------------------------------|------|------|-----|
| 2 MB 218 | Pole | 7 | 7 |
| Maße in mm | a | 147 | 180 |
| | b | 87 | 101 |
| | n | 114 | 138 |
| | y | 16 | 22 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 2,5 |
| schnitt von bis mm ¹ | | —2,5 | —6 |