

## Kupplung PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24988




- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- X-CONTACT®
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung (Form DS)
- nach Verteidigungsgerätenorm

### Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ampere            | 125 A   |
| Pole              | 5 p   |
| Volt              | 50-500 V  |
| Uhrzeitstellung   | 2 h   |
| Hertz             | 300-500 Hz  |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt  |
| Kontakt           | X-CONTACT®, vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart         | IP 67   |
| Gewicht           | 1400 g  |
| Prüfzeichen       | DE, VDE   |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>3 MB 68    | Amp.<br>Pole | 63  |     |     | 125 |     |     |
|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm              | a            | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                         | b            | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|                         | h            | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|                         | y            | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| schnitt von bis mm¹     |              | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |