


Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3799




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung und außenliegende Zugentlastung

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 191 g |
| Prüfzeichen | DE, VDE, CN, CQC |

Abmessungen



| Zeichnung 2 MB 17/1 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|-------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 162 | 172 | 186 | 199 | 199 | 213 |
| | b | 71 | 79 | 89 | 95 | 95 | 102 |
| | n | 129 | 139 | 152 | 157 | 157 | 172 |
| | y | 19 | 19 | 22 | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm² | | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6 | —6 | —6 |