

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 461



- Schraubkontakt
- mit Klappdeckel

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	320 g
Prüfzeichen	DE,VDE

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16				32		63	
		2 MB 40		Pole		3	4	5	4
Maße in mm	a	85	85	85	85	114	114	114	114
	b	85	85	85	85	114	114	114	114
	c	141	141	141	144	180	180	180	180
	d	70	70	70	70	90	90	90	90
	e	70	70	70	70	90	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	6	6	6	6	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	181	181	181	188	242	242	242	242
	s	86	93	93	100	113	113	113	113
	l	30	30	30	30	40	40	40	40
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²	1	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4
		-2,5	-6	-6	-6	-16	-16	-16	-16