

Wandsteckdose

BestellNr. 5517A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- zum Durchverdrahten geeignet
- Befestigungsbohrungen für Klemmleiste Bestellnr. 40114 bzw. 40115
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Ampere | 63 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 1683 g |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 63 | |
|---|------|------|------|
| 1 MB 178 | Pole | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 264 | 264 |
| | b | 163 | 163 |
| | c | 191 | 191 |
| | d | 240 | 240 |
| | e | 140 | 140 |
| | f | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 |
| | h | 319 | 319 |
| | M | 2x40 | 2x40 |
| | M* | 2x40 | 2x40 |
| Leitung bis mm Ø | | 27 | 27 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 |