

## Anbausteckdose

Bestellnr. 609




- Schraubkontakt
- gerade Steckrichtung

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 2 p            |
| Volt              | 50 V           |
| Uhrzeitstellung   | 10 h           |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Flansch           | 55x55 mm       |
| Bohrloch          | 45x45 mm       |
| Gewicht           | 108 g          |
| Prüfzeichen       | CN,CQC         |

## Abmessungen



| Zeichnung   | Amp. | 16  |     | 32  |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
|   |      | 2   | 3   | 2   | 3   |
| 1 MB 136  | Pole |     |     |     |     |
| Maße in mm  | a    | 55  | 55  | 55  | 55  |
|   | b    | 55  | 55  | 55  | 55  |
|   | c    | 44  | 44  | 44  | 44  |
|   | d    | 45  | 45  | 45  | 45  |
|   | e    | 45  | 45  | 45  | 45  |
|   | f    | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|   | g    | 8   | 8   | 8   | 8   |
|   | g.1  | 2   | 2   | 2   | 2   |
|   | h    | 67  | 67  | 67  | 67  |
|   | k    | 22  | 22  | 22  | 22  |
|   | l    | 34  | 34  | 34  | 34  |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | 4   | 4   | 4   | 4   |
|   |      | -10 | -10 | -10 | -10 |