

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70352




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® | 4 |
| Absicherung | • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A |
| Vorsicherung max. | 16 A |
| InA | 16 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss/Zuleitung | • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 6700 g |
| Länge | 306 mm |
| Höhe | 288 mm |
| Breite | 230 mm |

Abmessungen



Zeichnung
5 MB 48a
Maße in mm