

## Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 83705



- Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
- Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür

## Technische Daten

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	3
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 FI 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 LS 63 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 32 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 3 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Vorsicherung max.	125 A
InA	70 A
RDF	0.4
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2 Leitungen bis 5 x 50 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	68000 g
Höhe	700 mm
Breite	530 mm
Tiefe	350 mm

## Abmessungen

