

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940080




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1  |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1  |
| SCHUKO®              | 3  |
| Absicherung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 allstromsensitiver FI 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 3 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Vorsicherung max.    | 100 A  |
| InA                  | 48 A   |
| RDF                  | 0.75   |
| Anschluss/Zuleitung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>  |
| Schutzart            | IP 44  |
| Gehäusematerial      | Kunststoff   |
| Gewicht              | 6750 g   |
| Höhe                 | 520 mm   |
| Breite               | 225 mm   |

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 523

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen         | Schutzart | Tiefe  |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44     | 186 mm |
|                    | IP 67     | 208 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44     | 216 mm |
|                    | IP 67     | 220 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44     | 222 mm |
|                    | IP 67     | 226 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44     | 231 mm |
|                    | IP 67     | 236 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44     | 260 mm |
|                    | IP 67     | 260 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.