

## AirKRAFT®

Bestellnr. 94559RO




- anschlussfertig verdrahtet
- Bodenschale schwarz
- anschnarierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

## Technische Daten

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1                                                                                                   |
| SCHUKO®              | 3                                                                                                   |
| Absicherung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul>  |
| Vorsicherung max.    | 32 A                                                                                                |
| InA                  | 32 A                                                                                                |
| RDF                  | 1                                                                                                   |
| Anschluss/Zuleitung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul> |
| Schutzart            | IP 44                                                                                               |
| Gehäusematerial      | Kunststoff                                                                                          |
| Gewicht              | 3720 g                                                                                              |

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 441

Maße in mm