

## RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 997




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- für Wanddurchbruch 61 mm Ø
- Zentralbefestigung

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	140 g

### Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16
<b>1 MB 468</b>	<b>Pole</b>	<b>3</b>
Maße in mm	a	69
	b	57
	c	55
	k	max. 30
	h	87
	l	61
	l1	33,25
t	2-9	
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	1,5	—4