

## Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11013F




- für ortsfesten Einsatz
- mit Klappdeckel
- auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
- **3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>**

## Technische Daten

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Ampere            | 16 A         |
| Pole              | 2 p+E        |
| Volt              | 230 V        |
| Anschlussstechnik | Steckklemmen |
| Kontakt           | standard     |
| Schutzart         | IP 54        |
| Flansch           | 75x75 mm     |
| Bohrloch          | 60x60 mm     |
| Gewicht           | 60 g         |
| Prüfzeichen       | VDE, EAC     |

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 593

Maße in mm