

## Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14215



- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- **X-CONTACT®**
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

### Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ampere            | 125 A   |
| Pole              | 3 p   |
| Volt              | 110 V   |
| Uhrzeitstellung   | 4 h   |
| Hertz             | 50-60 Hz                                      |
| Anschluss technik | Schraubkontakt                                |
| Kontakt           | hochwärmebeständige Kontaktträger, X-CONTACT® |
| Schutzart         | IP 67   |
| Gewicht           | 1514 g  |
| Prüfzeichen       | VDE, EAC, CQC                                 |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>3 MB 68    | Amp.<br>Pole | 63  |     |     | 125 |     |     |
|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm              | a            | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                         | b            | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|                         | h            | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|                         | y            | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| schnitt von bis mm²     |              | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |