

## Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 17022




- Schraubkontakt
- Bajonettdeckel am Band
- viereckiger Flansch
- vier Befestigungslöcher

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Flansch	75x75 mm
Bohrloch	60x60 mm
Gewicht	107 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 628

Maße in mm