

## Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 21421




- Schraubkontakt
  - einteiliges Gehäuse
  - hochwärmebeständige Kontaktträger
  - vernickelte Kontakte
  - Verschraubung mit Abdichtung
  - Zugentlastung und Kabelknickschutz
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker [13563](#) ersetzt den AM-TOP® Stecker

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	180 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

## Abmessungen



Zeichnung 2 MB 217	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	142	147	147	186	186	180
	b	53	59	67	70	70	77
	h	59	69,4	76	81	81	89,5
	n	105	110	110	141	141	135
	y	14,5	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6