

Anbausteckdose

Bestellnr. 2837




- Schraubkontakt
- Neigung 20°

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	3 p
Volt	20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	100-200 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	100x92 mm
Bohrloch	85x77 mm
Neigung	20 °
Gewicht	170 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	32
1 MB 236	Pole	3
Maße in mm	a	100
	b	92
	c	42
	d	85
	e	77
	f	5,1
	g.	8
	g.1	2
	k	31
	l	60
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		4 —10