


## Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 3776




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

## Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ampere            | 16 A  |
| Pole              | 7 p   |
| Volt              | 230 V   |
| Uhrzeitstellung   | 9 h   |
| Hertz             | 50-60 Hz  |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt  |
| Kontakt           | vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart         | IP 67   |
| Gewicht           | 245 g   |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC  |

## Abmessungen



| Zeichnung<br>2 MB 218   | Amp.<br>Pole | 16   |      |      | 32  |     |     |
|-------------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                         |              | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm              | a            | 142  | 144  | 147  | 186 | 186 | 180 |
|                         | b            | 70   | 78   | 87   | 94  | 94  | 101 |
|                         | n            | 109  | 111  | 114  | 145 | 145 | 138 |
|                         | y            | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm¹     |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6  | -6  | -6  |