

Cepex-Unterputzsteckdose, alpinweiß

Bestellnr. 4244




- Schraubkontakt
- mit UP-Einbaudose
- ballwurfsicher nach DIN 18032

Technische Daten

| | |
|-----------------|----------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 280 g |
| Prüfzeichen | VDE, EAC |

Abmessungen



| Zeichnung 1 MB 336 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | b | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | c | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | h | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | i | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | k | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | n | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| | o | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm ² | | —4 | —4 | —4 | —6 | —6 | —6 |