

## Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose

Bestellnr. 4281




- französisch/belgische Norm
- Schraubkontakt
- Leitungseinführungen: 1 x M 20 mit Verschlusskappe oben, 2 x M 25 zum Ausschneiden unten, 2 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Hertz	50-60 Hz
Schutzart	IP 44
Gewicht	262 g
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 350	Amp. Pole	16		
		3	4	5
Maße in mm				
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4