

Wandsteckdose

Bestellnr. 5101A




- Schraubkontakt
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 500 V |
| Uhrzeitstellung | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 1000 g |
| Prüfzeichen | VDE, EAC, CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|---|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 174 | Pole | | | | | | |
| Maße in mm | a | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | b | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | c | 141 | 141 | 141 | 146 | 146 | 146 |
| | d | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| | e | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | f | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 250 | 252 | 254 | 264 | 264 | 264 |
| | M | 1x25 und 1x32 | | | 1x25 und 1x32 | | |
| | M* | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 |
| Leitung bis mm Ø | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |