

Wandsteckdose

Bestellnr. 5111A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 63 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 500 V |
| Uhrzeitstellung | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 2412 g |
| Prüfzeichen | EAC, CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 63 | | |
|---------------------------------|------|--------|--------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 180 | Pole | | | |
| Maße in mm | a | 260 | 260 | 260 |
| | b | 160 | 160 | 160 |
| | c | 198 | 198 | 198 |
| | d | 240 | 240 | 240 |
| | e | 140 | 140 | 140 |
| | f | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 | 8 |
| | h | 303 | 303 | 303 |
| | M | 40 | 40 | 40 |
| | M* | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 40 |
| Leitung bis mm Ø | | 27 | 27 | 27 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 6 | 6 | 6 |
| schnitt von bis mm ² | | —25 | —25 | —25 |