

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5946A




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung und Tragschiene
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	4 p
Volt	400-440 V
Uhrzeitstellung	3 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2102 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32	
		3	4	5	4	5
<b>1 MB 181</b>	<b>Pole</b>					
<b>Maße in mm</b>	<b>a</b>	364	364	364	364	364
	<b>b</b>	134	134	134	134	134
	<b>c</b>	160	162	163	168	168
	<b>d</b>	347	347	347	347	347
	<b>e</b>	117	117	117	117	117
	<b>f</b>	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	<b>g</b>	8	8	8	8	8
	<b>h</b>	391	395	398	408	411
	<b>M</b>	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	<b>M*</b>	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
	<b>Leitung bis mm Ø</b>	27	27	27	27	27
	<b>Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²</b>	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10