

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70009




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 LS 32 A, 3 p, C • 2 LS 16 A, 3 p, C • 4 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max.	80 A
InA	67 A
RDF	0.7
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	11040 g
Höhe	380 mm
Breite	320 mm
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen



Zeichnung
5 MB 41

Maße in mm