

## EverGUM® Steckdosenleiste

Bestellnr. 70027




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| SCHUKO®             | 4  |
| Absicherung         | • 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A                           |
| Vorsicherung max.   | 16 A   |
| InA                 | 16 A   |
| RDF                 | 1  |
| Anschluss/Zuleitung | • 2 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V |
| Schutzart           | IP 44  |
| Gehäusematerial     | Vollgummi  |
| Gewicht             | 3352 g   |
| Höhe                | 445 mm   |
| Breite              | 135 mm   |
| Prüfzeichen         | EAC  |

### Abmessungen



Zeichnung  
5 MB 44

Maße in mm