

## Wandsteckdose

Bestellnr. 7084




- Schraubkontakt
- abgesichert mit Sicherungssockel D 01 bzw. D 02

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 3 p            |
| Volt              | 230 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 1010 g         |
| Prüfzeichen       | CQC            |

## Abmessungen



| Zeichnung         | Amp.                                                  | 16            |      |      | 32            |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|
|                   |                                                       | 3             | 4    | 5    | 4             | 5    |
| <b>1 MB 378</b>   | <b>Pole</b>                                           |               |      |      |               |      |
| <b>Maße in mm</b> | <b>a</b>                                              | 225           | 225  | 225  | 225           | 225  |
|                   | <b>b</b>                                              | 118           | 118  | 118  | 118           | 118  |
|                   | <b>c</b>                                              | 144           | 146  | 147  | 152           | 153  |
|                   | <b>d</b>                                              | 208           | 208  | 208  | 208           | 208  |
|                   | <b>e</b>                                              | 101           | 101  | 101  | 101           | 101  |
|                   | <b>f</b>                                              | 6,3           | 6,3  | 6,3  | 6,3           | 6,3  |
|                   | <b>g</b>                                              | 8             | 8    | 8    | 8             | 8    |
|                   | <b>h</b>                                              | 252           | 255  | 259  | 268           | 274  |
|                   | <b>M</b>                                              | 1x25 und 1x32 |      |      | 1x25 und 1x32 |      |
|                   | <b>M*</b>                                             | 2x25          | 2x25 | 2x25 | 2x25          | 2x25 |
|                   | Leitung bis mm Ø                                      | 25            | 25   | 25   | 25            | 25   |
|                   | Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> | 1,5           | 1,5  | 1,5  | 2,5           | 2,5  |
|                   |                                                       | -4            | -4   | -4   | -10           | -10  |